



Schrauben-Ausdreher mit Doppelschneide und Körnerspitze., Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	082861 5
GTIN	4049002020919
Artikelklasse	04D

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Sowohl für Rechts als auch für Linksgewinde geeignet.

Passend für:

gehärteten Stahl. Sowohl für Rechts- als auch für Linksgewinde geeignet.

Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.

Vorbohr-Ø: 11,1 mm

passend für Schrauben/Bolzen: M16 – M20

passend für: gehärteten Stahl

Technische Beschreibung

Vorbohr-Ø	11,1 mm
passend für Schrauben/Bolzen	M16 – M20
Typ	5
passend für	gehärteten Stahl
Produktart	Schrauben Ausdreher

