



Trennscheibe SGP STEEL EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø: 115mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563440 115
GTIN	4007220103890
Artikelklasse	55T

Beschreibung

Ausführung:

Extra schmale **Hochleistungstrennscheibe** für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung. Sehr belastbar, höchste Schnittleistung und hervorragende Standzeit.

Spezifikation:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	gerade
Scheiben-Ø	115 mm
Scheibenbreite	1 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
für Materialstärken	3 - 5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad

optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		