

Garant**Schwerlast Anbauregal mit 1 Säulenrahmen, Nutztiefe 950 mm, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	993030 2000
GTIN	4045197522009
Artikelklasse	91W

Beschreibung**Ausführung:**

Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit. Mit Einhängelochung im 50-mm-Raster zum Einhängen der Auszugböden. Mit Schließstange (Einzelauszugsperre), Kopfboden und Rückwand (4-teilig bei Gr. 2000, 5-teilig bei Gr. 2500).

Verwendung:

Zur Bestückung mit Auszugböden Nr. 993101; 993111, sowie mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltüren Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310 – 993316.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1890 mm
----------	---------

Kopfboden Tragfähigkeit	500 kg
maximale Bestückung mit Auszugboden/Fachboden	3
Feldlast (Einzelfeld)	4000 kg
Höhe	2000 mm
Materialstärke	2 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	4000 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Nutztiefe 950 mm
Breite	1420 mm
Tiefe	970 mm
Nutzbreite	1320 mm
Nutztiefe	950 mm
Paletten Einlagerung	Paletten- Quereinlagerung
Produktart	Schwerlastregal