

Garant**Schwerlast Anbauregal mit 1 Säulenrahmen, Nutztiefe 950 mm, Höhe: 2500mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 993030 2500 |
| GTIN | 4045197522016 |
| Artikelklasse | 91W |

Beschreibung**Ausführung:**

Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit. Mit Einhängelochung im 50-mm-Raster zum Einhängen der Auszugböden. Mit Schließstange (Einzelauszugssperre), Kopfboden und Rückwand (4-teilig bei Gr. 2000, 5-teilig bei Gr. 2500).

Verwendung:

Zur Bestückung mit Auszugböden Nr. 993101; 993111, sowie mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltüren Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310 – 993316.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

| | |
|----------|---------|
| Nutzhöhe | 2390 mm |
|----------|---------|

| | |
|---|--|
| Feldlast (Einzelfeld) | 4000 kg |
| maximale Bestückung mit Auszugboden/Fachboden | 4 |
| Kopfboden Tragfähigkeit | 500 kg |
| Höhe | 2500 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 4000 kg |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 50 mm |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut | Nutztiefe 950 mm |
| Breite | 1420 mm |
| Tiefe | 970 mm |
| Nutzbreite | 1320 mm |
| Nutztiefe | 950 mm |
| Paletten Einlagerung | Paletten- Quereinlagerung |
| Produktart | Schwerlastregal |