

Garant**Parallel-Schraubstock mit Drehplatte und wechselbaren Backen,
Backenbreite: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967130 160
GTIN	4045197613752
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewaltem Gewinde. Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt. Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.

Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt (auswechselbar).

Vorteil:

- **Knebel mit beidseitigem Fallschutz – keine lästige Lärmentwicklung.**
- **Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.**
- **Knebel wechselbar.**
- **Geprägte Öffnungsweitenskala.**

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Backenbreite	160 mm
wechselbare Backen	ja
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Spannsystem mit Schwenkbacke Backenbreite 160 mm	967150 160
Schraubstock-Untersatzplatte	967330
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 160	967140 160
Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für Schraubstock Backenbreite 160 mm	967145 160