

**Garant**
**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 40, Gewinde M × Länge L1: M12X181**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.**
**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde.

**Sonderzubehör:**

Auszugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Schwingung: gedämpft

Auskraglänge A-Maß: 200 mm

 Bohrungs-Ø D<sub>1</sub>: 12,5 mm

 Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Außen-Ø D: 38 mm

 Nutzlänge L<sub>1</sub>: 181 mm

 L<sub>2</sub>: 7,5 mm

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	181 mm
L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Gewinde M	M12×181
Außen-Ø D	38 mm

Auskraglänge A-Maß	200 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme