

**Garant****Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967000, passend für Schraubstock Gr.: 125****Bestelldaten**

Bestellnummer	967500 125
GTIN	4045197694430
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile und hochfeste **Schmiedeteil-** / Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Eine eingebaute Gasdruckfeder sorgt für Gewichtsausgleich beim Höhenverstellen des Schraubstockes. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels **Sicherheitsspannhebel**.

**Vorteil:**

Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät **ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden**, um ein Werkstück in die günstigste Arbeitsstellung zu bringen. Bei allen Höhen- und Schwenkbewegungen wird der in DIN 31001 Teil 1 geforderte Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten.

**Verwendung:**

Zum zentimetergenauen Anpassen des Schraubstockes an die ideale Arbeitshöhe (besonders wichtig für Lehr- und Schulwerkstätten).

**Passend für:**

Parallel-Schraubstöcke **GARANT Nr. 967000**.

**Lieferumfang:**

Inklusive aller Befestigungsschrauben zur Montage auf die Werkbank.

**Lackierung:**

Silbergrau

**Hinweis:**

Höhenverstellgerät auch für original LEINEN-Schraubstöcke (nicht LEINEN-JUNIOR Nr. 967060).

---

**Technische Beschreibung**

Gewicht	12,9 kg
verstellbar über Werkbankplatte	93 - 335 mm
Höhenverstellbereich	242 mm
passend für Schraubstock Gr.	125
Produktart	Höhenverstellgerät