

BROCKHAUS | HEUER

**Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“, Backenbreite: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967350 160
GTIN	2050002047662
Artikelklasse	93Q

**Beschreibung****Ausführung:****Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.****Nach vorne öffnend.** Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.

Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

**Lackierung:**Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet.****Hinweis:**

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

**Technische Beschreibung**

Spanntiefe	100 mm
Spannweite	225 mm
Gewicht	27 kg
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend

Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	27 - 100 mm
Backenbreite	160 mm
Serie	Heuer Front
wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 160 mm	967723 160
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 passend für Schraubstock Gr. 160/180	967540 160/180
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 160 mm	967724 160
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 160/180	967390 160/180
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 160 mm	967711 160
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 160 mm	967722 160