

**Garant****Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430,  
passend für Schraubstock Gr.: 140****Bestelldaten**

Bestellnummer	967540 140
GTIN	4045197694546
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile und hochfeste **Schmiedeteil-** / Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Eine eingebaute Gasdruckfeder sorgt für Gewichtsausgleich beim Höhenverstellen des Schraubstockes. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels **Sicherheitsspannhebel**.

**Vorteil:**

Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät **ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden**, um ein Werkstück in die günstigste Arbeitsstellung zu bringen. Bei allen Höhen- und Schwenkbewegungen wird der in DIN 31001 Teil 1 geforderte Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten.

**Verwendung:**

Zum zentimetergenauen Anpassen des Schraubstockes an die ideale Arbeitshöhe (besonders wichtig für Lehr- und Schulwerkstätten).

**Passend für:**

Parallel-Schraubstöcke „**Heuer-Front**“ Nr. **967350; 967360** bzw. **HOLEX** Nr. **967420; 967430**.

**Lieferumfang:**

Inklusive aller Befestigungsschrauben zur Montage auf die Werkbank.

**Lackierung:**  
Silbergrau

---

## Technische Beschreibung

verstellbar über Werkbankplatte	93 - 335 mm
Gewicht	11,2 kg
passend für Schraubstock Gr.	140
Höhenverstellbereich	242 mm
Produktart	Höhenverstellgerät