

## Techniker-Schraubstock mit Anschraubplatte, Backenbreite: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	967600 50
GTIN	2050001741578
Artikelklasse	97G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mittels Kugelgelenk ist das Oberteil in die jeweils günstigste Arbeitsstellung dreh- bzw. schwenkbar und durch Spannhebel festzuklemmen. Der Schraubstock ist zusätzlich in Stufen zu je 6° bis 360° drehbar; dadurch Verwendung als Tiefspanner möglich. Schraubstock und Klemmbügel bzw. Anschraubplatte aus Leichtmetall-Legierung, hammerschlaglackiert. Verdeckte Stahl-Gewindespindel, Backen nach vorne öffnend. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken.

### Technische Beschreibung

Spannweite	75 mm
Drehbereich Kugelgelenk	360 Grad
Spanntiefe	35 mm
Schwenkbereich Kugelgelenk	90 Grad
Backenbreite	50 mm
wechselbare Backen	ja
mit Anschraubplatte	ja

Produktart

Parallel-Schraubstock

---

**Passende Produkte**

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/967600-50>

---