

Garant**Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967100 / 7110, passend für Schraubstock Gr.: 160****Bestelldaten**

Bestellnummer	967520 160
GTIN	4045197694492
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile und hochfeste **Schmiedeteil-** / Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Eine eingebaute Gasdruckfeder sorgt für Gewichtsausgleich beim Höhenverstellen des Schraubstockes. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels **Sicherheitsspannhebel**.

Vorteil:

Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät **ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden**, um ein Werkstück in die günstigste Arbeitsstellung zu bringen. Bei allen Höhen- und Schwenkbewegungen wird der in DIN 31001 Teil 1 geforderte Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten.

Verwendung:

Zum zentimetergenauen Anpassen des Schraubstockes an die ideale Arbeitshöhe (besonders wichtig für Lehr- und Schulwerkstätten).

Passend für:

Parallel-Schraubstöcke **GARANT Nr. 967100; 967110**.

Lieferumfang:

Inklusive aller Befestigungsschrauben zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:
Silbergrau

Technische Beschreibung

passend für Schraubstock Gr.	160
Höhenverstellbereich	242 mm
verstellbar über Werkbankplatte	93 - 335 mm
Gewicht	12,3 kg
Produktart	Höhenverstellgerät