

Garant**GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B, AlTiX, M: M1,6****Bestelldaten**

Bestellnummer	132721 M1,6
GTIN	4045197984098
Artikelklasse	111

Beschreibung**Ausführung:**

Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.

- **HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.**
- **Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.**
- **Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.**

Entspricht **ISO 2X/6HX**.

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	2
Gewindesteigung	0,35 mm
Schneidstoff	HSS E PM
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	2,5 mm
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Kernloch-Ø	1,25 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	40 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gewinde-Ø	1,6 mm
Gewindetiefe	4,8 mm

Gewindeart	M
Gewindegröße	M1,6
Beschichtung	AlTiX
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün
Serie	Master Tap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	30 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	35 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	20 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	8 m/min	M
GG(G)	geeignet	20 m/min	K

CuZn	geeignet	20 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		