

**Fiberscheibe Normalkorund (A), Ø 115 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG5641 80 |
| GTIN | 4045197296047 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung**Ausführung:**

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze. **HOLEX-Universal-Fiberscheibe** zum Schleifen aller Metalle. Kornart: **Normalkorund (A)**, wie 566410.

Ausführung Werbetext:

Universal-Fiberscheiben mit zerreißfester, sehr schmiegsamer Vulkanfiber. Bohrungs-Ø 22.23 mm mit Kreuzschlitzen. Kornart: Normalkorund (A) (**wie 566410, 566510, 566610**). Zum Schleifen aller Metalle, Holz und Kunststoffe.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum **Schleifen ebener oder gewölbter Flächen** mit hoher **Flexibilität**.

Inhalt:

250 Stück / Gebinde.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|------------------|
| Körnung | 80 |
| Scheiben-Ø | 115 mm |
| Inhalt | 250 |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Produktnameattribut | Ø 115 mm |
| Aufnahme | Roloc™ Schnellwechselsystem |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| passend für Schnellwechselsystem | Roloc™ |
| optimiert für Werkstoff | Stahl |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 13300 min ⁻¹ |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| INOX | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Fiberscheibe Normalkorund(A) Körnung 80 | 566410 80 |
|---|-----------|