

**HOLEX****Schleifvlies-Klettscheibe, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5695 100
GTIN	4045197575197
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (**ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965**).

Entspricht 566950.

**Ausführung Werbetext:**

Vlies-Klettschleifscheibe mit herausnehmbarem Zentrierkern (**wie 566940; 566950**).

**Verwendung:**

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.

Zum **Finishen, Mattieren, Überblenden** mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für **leichte Reinigungs-** (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und **Entgratarbeiten**.

**Inhalt:**

80 Scheiben / Gebinde.

**Hinweis:**

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. **567705ff**.

**Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.**

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	125 mm
Farbe	braun

Körnungsvergleich	100
Ausführung	A coarse
Feinheitsgrad	grob
Inhalt	80
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Schleifvlies

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

---

## Zubehör

Schleifvlies-Klettscheibe Körnungsvergleich 100

566950 100