

uvex**Handschuh-Paar uvex C300 foam, Handschuhgröße: 9**

Bestelldaten

Bestellnummer	094480 9
GTIN	4048612021835
Artikelklasse	04W

Beschreibung

Ausführung:

uvex 300 Serie. Leichter, innovativer Handschuh mit Bamboo-TwinFlex® Technologie bietet einen guten Schnittschutz, hohe Abriebfestigkeit und ein angenehmes Tragegefühl. Das uvex climazone Verfahren sorgt für eine hohe Flexibilität und ein gutes Handschuhklima bei gleichzeitig gutem Tastgefühl. Öko-Tex® Standard 100 und frei von Silikon.

uvex C300 foam. Mit Soft-Grip-Foam Beschichtung für sicheren Griff in feuchten Arbeitsumgebungen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

silikonfrei	ja
EN 388 Durchstichfestigkeit	2
Ölgriff	mäßig

Material Beschichtung	PU
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
Atmungsaktivität	gut
Tastgefühl	sehr gut
DMF-frei	ja
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Nassgriff	mäßig
Handschuhgröße	9
Passform	sehr gut
EN 388 Schnitffestigkeit	3
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Serie	uvex C300
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Trägermaterial	Polyamid, HPPE, Glas, Bambus Viskose
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz
Gewicht	14,9 g
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe