



## Sicherheitsschrank Q-Classic Typ 30, Breite: 600mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	981035 600
GTIN	4054923086395
Artikelklasse	96G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schrankkorpus aus melaminharzbeschichteten, feuerfesten Spezialplatten, Türfront aus Stahlblech.

- **Aufnahme von Fachböden im 32-mm-Raster.**
- **Bodenauffangwanne (gem. StawaR).**
- **Mit Abluftanschluss (NW 75).**
- **Abschließbar mit Profilhalbzylinder, integrierbar in Hausschließanlage. Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.**

Mit unterfahrbarem Sockel. 1-türig

#### Verwendung:

Lagerung von Kleinstmengen Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.

#### Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Lieferumfang:

Schrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne kunststoffbeschichtet, 1 Serviceheft.

#### Lackierung:

Schrankgehäuse in anthrazitgrau RAL 7016, Türen in **signalblau RAL 5005.**

**Hinweis:**

In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

**Technische Beschreibung**

Volumen Bodenauffangwanne	22 l
Tragfähigkeit Fachboden	75 kg
Tiefe	620 mm
Höhe	1947 mm
Nutztiefe	519 mm
Gewicht	164 kg
Anzahl Lochblecheinsatz	1
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Breite	564 mm
Anzahl Fachboden	3
Nutzbreite	450 mm
Nutzhöhe	1626 mm
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Feuerwiderstandsfähigkeit	30 min
Produktart	Sicherheitsschrank