



## Stapeltransportkasten lackiert, Typ: 2Z



### Bestelldaten

Bestellnummer	963385 2Z
GTIN	4052939487236
Artikelklasse	96H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.  
Hohe Stapelbelastbarkeit.  
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.  
Grau-blau lackiert.  
Höhe: 300 mm  
Breite: 321 mm  
Tiefe: 477 mm  
Nennmaß Breite: 300 mm  
Nennmaß Tiefe: 450 mm

### Technische Beschreibung

Inhaltsvolumen	38,4 l
Griff Art	Fallgriff
Breite	321 mm
Höhe	300 mm
Typ	2Z

Material	Stahlblech
Farbe	grau-blau lackiert
Stapelbelastung	1200 kg
Tiefe	477 mm
Tragfähigkeit	150 kg
gerollter Stapelrand 4seitig	ja
Nennmaß Breite	300 mm
Nennmaß Tiefe	450 mm
Herstellerbezeichnung	Serie 14/6
Produktart	Stapel-Transportkasten