



Winkelspanner, maximale Spannweite: 90mm



Bestelldaten

Bestellnummer	862500 90
GTIN	4008158016832
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Temperguss-Grundkörper mit festen, sauber bearbeiteten Auflageflächen (Spannwinkel 90°). Spannbacke beweglich für **unterschiedliche Materialquerschnitte**.

Verwendung:

Zum winkelgenauen Spannen von Werkstücken beim Schweißen bzw. für Montagearbeiten.

Technische Beschreibung

maximaler Durchlass	60 mm
Gewicht	3,8 kg
maximale Spannweite	90 mm
Backenhöhe	35 mm
Produktart	Winkelspanner

