



Akku-Schlagschrauber, Typ: M18FMTF12



Bestelldaten

Bestellnummer	074010 M18FMTF12
GTIN	4002395289202
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, **leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles **Metallgetriebegehäuse** und ergonomischem **Mittelhandgriff mit Softauflage**. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
- **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**

DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. M18 FUEL™ Schlagschrauber mit **610 Nm** Drehmoment bei nur 172 mm Länge. Robustes Metallgetriebegehäuse.

Norm:

Robuste, **leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box, Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Herstellerbezeichnung: M18FMTIWF12-502X

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 5 Ah

Akkuspannung: 18 V

maximales Drehmoment 1. Stufe: 130 Nm

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment 2. Stufe	550 Nm
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximales Drehmoment 1. Stufe	130 Nm
Schlagzahl 2. Stufe	2700 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
maximales Drehmoment 3. Stufe	610 Nm
Gewicht	2,4 kg
Herstellerbezeichnung	M18FMTIWF12-502X
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M20
Akkukapazität	5 Ah
Schlagzahl 3. Stufe	3000 min ⁻¹
typische Verwendung	Heavy Duty
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außen-Vierkant
Akkuspannung	18 V
Schlagzahl 1. Stufe	420 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M18B5 Akkutyp, Akkuspannung MB18 V	073816 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC