

Hartig

Bügelmessschraube mit Tellermessflächen Ø 25mm, Messbereich: 0-25mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Artikelklasse	46P

Beschreibung**Ausführung:**

Messteller aus gehärteten Stahl in planer Ausführung **ohne Vertiefung**. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Höhere Genauigkeit als **DIN 863**. Feststellung durch Klemmeinrichtung. Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,6.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Teilung	1/100 mm
Kalibrierung	B1
Ausführung Spindel	gehärtet, geschliffen
Spindel-Ø	8 mm
Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Ø	24 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Ausführung Ableseteile	graviert, schwarz
Feststellung	durch Klemmeinrichtung
Ausführung Bedienteile	Isolierhandschutz

Fehlergrenze	4 µm
Norm	Werksnorm
Gefühlsratsche	ja
Messteller	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25