

Hartig

Bügelmessschraube mit Tellermessflächen Ø 25mm, Messbereich: 75-100mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	422990 75-100
GTIN	4250099616385
Artikelklasse	46P

Beschreibung**Ausführung:**

Messteller aus gehärteten Stahl in planer Ausführung **ohne Vertiefung**. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Höhere Genauigkeit als **DIN 863**. Feststellung durch Klemmeinrichtung. Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,6.

Technische Beschreibung

Ausführung Bedienteile	Isolierhandschutz
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Messtrommel-Teilung	1/100 mm
Ausführung Spindel	gehärtet, geschliffen
Messbereich	75 - 100 mm
Messtrommel-Ø	24 mm
Spindel-Ø	8 mm
Ausführung Ableseteile	graviert, schwarz

Feststellung	durch Klemmeinrichtung
Fehlergrenze	5 µm
Norm	Werksnorm
Gefühlsratsche	ja
Messteller	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75
-------------------------------	-----------