

**Stapelbehälter mit Entnahmeöffnung, Nennmaß TiefexBreite: 1000X500 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	963529 1000X500
GTIN	4052939488233
Artikelklasse	96l

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlblech. Hohe Tragfähigkeit durch stark verpresste Wandungen mit Winkeleinfassung. Verstärkte FüÙe.

Drei Seiten umlaufender Stapelrand (stapelbar bis zu 6 Einheiten). Unterfahrhöhe 100 mm.

**Lackierung:**

Resedagrün RAL 6011.

Höhe: 610 mm

Breite: 520 mm

Tiefe: 1010 mm

Einfahrbreite: 600 mm

Einfahrtiefe: 420 mm

Tragfähigkeit: 800 kg

**Technische Beschreibung**

Farbe	resedagrün RAL 6011
Höhe	610 mm
Stapelrand 3-seitig	ja
Einfahrtiefe	420 mm
Unterfahrhöhe	100 mm

Tragfähigkeit	800 kg
Material	Stahlblech
Stapeltragfähigkeit	3200 kg
stapelbar	ja
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich	ja
Gewicht	36 kg
Tiefe	1010 mm
Einfahrbreite	600 mm
mit Einfahrtaschen	nein
Fangecken mit Kranösen	nein
Breite	520 mm
Wand Ausführung	mit Entnahmeöffnung
kranbar	nein
Nennmaß Breite	500 mm
Nennmaß Tiefe	1000 mm
Produktart	Transport- und Stapel-Großbehälter