



Zweiarmiger Abzieher, Typ: 5



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 880100 5 |
| GTIN | 4021176009846 |
| Artikelklasse | 83U |

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|---------------|
| Spannweite außen | 105 - 750 mm |
| Leistung | 15 t |
| Spannweite innen | 340 - 1000 mm |
| Spanntiefe bis | 700 mm |
| Anzahl Haken | 2 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Außen-Sechskant | 41 mm |
| maximales Drehmoment | 650 Nm |
| Gewicht | 47 kg |
| Produktart | Zweiarmiger Abzieher |