



Zweiarmiger Abzieher, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	880100 10
GTIN	4021176009921
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

Technische Beschreibung

Leistung	4,5 t
Spannweite innen	70 - 180 mm
Spannweite außen	30 - 120 mm
Spanntiefe bis	100 mm
Außen-Sechskant	17 mm

maximales Drehmoment	80 Nm
Anzahl Haken	2
Gewicht	1,42 kg
Produktart	Zweiarmiger Abzieher

Zubehör

Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 1/100 mm	880200 1/100
Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 1/100 mm	880220 1/100
Verlängerte Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 1/200 mm	880300 1/200
Ersatz-Druckspindel Typ 1	880150 1