

Auffangwanne für 200-l-Fässer verzinkt ohne Gitterrost, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l): 2X200



Bestelldaten

Bestellnummer	981230 2X200
GTIN	4052462022560
Artikelklasse	96U

Beschreibung

Ausführung:

Unterfahrhöhe 100 mm zum Transport mit Gabelhubwagen / Gabelstapler. Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern und Kleingebinden. **Für entzündbare Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1 – 3 sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Hinweis:

Fassböcke und Rollenauflagen für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480 – 981485.

Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3

Auffangvolumen: 224 l

Höhe: 365 mm

Breite: 1200 mm

Tiefe: 800 mm

Lagerkapazität Fässer 200 Liter: 2

Flächenlast: 1000 kg/m²

Technische Beschreibung

Lagerkapazität Fässer 200 Liter	2
Fassinhalt	200 l
Breite	1200 mm
Höhe	365 mm
Auffangvolumen	224 l
Tiefe	800 mm
Gewicht	51 kg
Anzahl Fässer	2
Flächenlast	1000 kg/m ²
Materialstärke	3 mm
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe verboten
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Produktart	Auffangwanne