

3M**Aluminiumklebeband, BreitexLänge (mmxm): 25X55****Bestelldaten**

Bestellnummer	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das Weich-Aluminiumklebeband eignet sich zur Galvanisierung, weist eine starke Hitze- und Lichtreflektion auf und ist Witterungs- und Chemikalienbeständig.

Das **3M™ 431** weist hervorragende Dichteigenschaften auf durch eine gute Abschirmung von Feuchtigkeit und ist problemlos für Langzeitanwendungen verwendbar.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Länge	55 m
Herstellerbezeichnung	431
Farbe	silber
Breite	25 mm
Stärke	0,09 mm

Liner vorhanden	nein
Lagertemperatur	20 °C
Zugfestigkeit	3,38 N/mm
Trägermaterial	Aluminium
Klebebandart	einseitig
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Dehnungsfähigkeit	5 %
temperaturbeständig bis	-55 - 155 °C
Klebmasse	Acrylat
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Säumen
Anwendung	Abschirmen
Anwendung	Ummanteln
Klebkraft auf Stahl	0,44 N/mm
Produktart	Klebeband