

## Weitspann-Grundregal, Tiefe 621 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 3048/2146mm



### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990865 3048/2146 |
| GTIN          | 4004514224897    |
| Artikelklasse | 96P              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüsselochung der Profile. Maximale **Fachlast**: bis zu 720 kg, Maximale **Feldlast**: bis 3200 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Nennmaß = Außenmaß mm

**Rahmentiefe gesamt:** Nennmaß = Außenmaß mm

#### Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage.

#### Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

- **Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

### Technische Beschreibung

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Material Lagerebene           | Spanplatte     |
| Fachboden Tiefe               | 621 mm         |
| Breite                        | 2146 mm        |
| Kundenmontage                 | ja             |
| Fachboden Breite              | 2146 mm        |
| Regal-Aufbau                  | Grundregal     |
| Anzahl Lagerebenen Spanplatte | 4              |
| Fachlast                      | 577 kg         |
| Fachbreite = Aufbaumaß        | 2146 mm        |
| Höhe                          | 3048 mm        |
| Tiefe                         | 621 mm         |
| Regaltiefe                    | 621 mm         |
| Regalbreite                   | 2146 mm        |
| Regalhöhe                     | 3048 mm        |
| Plattenstärke                 | 16 mm          |
| Höhenverstellung im Raster    | 38 mm          |
| Montageausführung             | Steckregal     |
| Farbauswahl                   | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamensattribut         | Tiefe 621 mm   |
| Produktart                    | Weitspannregal |