

3M**Aluminiumklebeband, BreitexLänge (mmxm): 50X55****Bestelldaten**

Bestellnummer	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das Weich-Aluminiumklebeband eignet sich zur Galvanisierung, weist eine starke Hitze- und Lichtreflektion auf und ist Witterungs- und Chemikalienbeständig.

Das **3M™ 425** kann weitestgehend rückstandsfrei entfernt werden und passt sich durch seine Anschließbarkeit an gebogene und unebene Oberflächen an.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Breite	50 mm
Herstellerbezeichnung	425
Farbe	silber
Länge	55 m
Stärke	0,12 mm
Liner vorhanden	nein

Klebmasse	Acrylat
Lagertemperatur	20 °C
Trägermaterial	Aluminium
Zugfestigkeit	4,9 N/mm
Klebebandart	einseitig
temperaturbeständig bis	-55 - 155 °C
Dehnungsfähigkeit	6 %
Besonderheit	thermisch leitfähig
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Besonderheit	anschmiegsam
Mindesthaltbarkeit	24 Monat
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebkraft auf Stahl	0,59 N/mm
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Säumen
Anwendung	Abschirmen
Anwendung	Ummanteln
Produktart	Klebeband