



## Dreiarmer Abzieher, Typ: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	880130 5
GTIN	4021176075421
Artikelklasse	83U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

#### Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

### Technische Beschreibung

Spanntiefe bis	200 mm
Spannweite außen	190 - 520 mm
Spannweite innen	280 - 600 mm
Leistung	20 t
maximales Drehmoment	650 Nm

Anzahl Haken	3
Außen-Sechskant	41 mm
Gewicht	22,72 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher

## Zubehör

Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880220 3/200
Verlängerte Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 4/500 mm	880320 4/500
Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880200 3/200
Hydraulische Spindel Typ 2	880170 2