



## Zweiarmiger Abzieher, Typ: 20



### Bestelldaten

Bestellnummer	880100 20
GTIN	4021176010088
Artikelklasse	83U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

#### Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

### Technische Beschreibung

Spanntiefe bis	150 mm
Spannweite innen	100 - 260 mm
Leistung	6 t
Spannweite außen	40 - 200 mm
Außen-Sechskant	22 mm

Anzahl Haken	2
maximales Drehmoment	150 Nm
Gewicht	3,22 kg
Produktart	Zweiarmiger Abzieher

## Zubehör

Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 2/150 mm	880200 2/150
Verlängerte Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 2/300 mm	880300 2/300
Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 2/150 mm	880220 2/150
Ersatz-Druckspindel Typ 2	880150 2