



Akku-Bohrschrauber 18V, 2-Gang, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, Typ: 71132064



Bestelldaten

Bestellnummer	070205 71132064
GTIN	4014586885568
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
 - Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
 - Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
 - Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
 - Hochstromfähige Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Kapazitätsanzeige.
- Leistungsstarker 12 V / 3 Ah 2-Gang-Akkuschrauber.**

Mechanische Drehmomentabschaltung, in 17 Stufen einstellbar, zusätzliche Bohrstufe.

Norm:

- 2-Gang Akku-Bohrschrauber.
- Kurze Bauform von 180 mm.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.

Vorteil:

17-stufige Drehmomenteinstellung.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Inklusive Bohrfutter, Gürtel-Clip und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Starter-Sets (bestehend aus Ersatzakku und Ladegerät) finden Sie unter Nr. 073832.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	ABSU 12 SELECT
Schnellspannfutter Spannbereich	1 - 10 mm
typische Verwendung	Strong
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Gewicht	1,2 kg
Akkuspannung	12 V
maximales Drehmoment weich	14 N·m
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 12 V
maximales Drehmoment hart	20 N·m
Verpackung	Transportkoffer
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximale Drehzahl 2. Gang	1300 min ⁻¹
maximale Drehzahl 1. Gang	400 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 2-Gang

USP2

Schnellspannfutterspannbereich
1,5-13, im Transportkoffer

Zubehör

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE12 V

073837 FE12

Akku-Starter-Set Typ 9260431701

073832 9260431701