

Garant
GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	207487 5
GTIN	4045197989680
Artikelklasse	11Z

Beschreibung
Ausführung:

Spezielle Geometrie für die Bearbeitung von **Titan und Titanlegierungen**.

4 Stirnschneiden bis zum Zentrum.

Deshalb als **echter 4-Schneider** in allen Schnitttiefen nutzbar.

Toleranz: Radiuskontur = **±0,005 mm**.

Hinweis:

Nachschleifen nicht empfohlen.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Kopierfräsen in Titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,024 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Vorschub f_z für Besäumen in Titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schneidenlänge L_c	9 mm
Korrektur-Faktor für v_c	1,25
Schneiden-Ø D_c	5 mm
Zähnezahl Z	4
Radius R	2,5 mm
Beschichtung	TiAlN

Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	f8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	pink
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
nass maximal	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------