



Zweiarmiger Abzieher, Typ: 30



Bestelldaten

Bestellnummer	880100 30
GTIN	4021176010163
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

Technische Beschreibung

Spanntiefe bis	200 mm
Spannweite innen	180 - 440 mm
Leistung	8,5 t
Spannweite außen	65 - 350 mm
maximales Drehmoment	300 Nm

Außen-Sechskant	27 mm
Anzahl Haken	2
Gewicht	7,525 kg
Produktart	Zweiarmiger Abzieher

Zubehör

Ersatz-Druckspindel Typ 3	880150 3
Verlängerte Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 4/500 mm	880300 4/500
Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880220 3/200
Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880200 3/200
Verlängerte Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 3/300 mm	880300 3/300