

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 050102, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 m/min
Hauptanwendung	N
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	AF
Sorte	HU7315-1
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 050102
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen