



WOHX 100504 rechts, W01, Sorte: P25M

Bestelldaten

Bestellnummer	268906 P25M
GTIN	4047109057463
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 100504 rechts P25M Sorte: P25M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Sorte	P25M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Nebenanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 100504 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W01
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen