


WOHX 10T304 rechts, W00, Sorte: BK6425

Bestelldaten

Bestellnummer	268908 BK6425
GTIN	4047109225855
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 10T304 rechts BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Nebenanwendung	M
Hauptanwendung	P
Sorte	BK6425
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
ISO-Code Wendschneidplatte	WOHX 10T304 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W00
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen