



Dreh-Wendeschnidplatte TOHX 140305, links, Sorte: BK8425



Bestelldaten

Bestellnummer	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Artikelklasse	24T

Beschreibung

TOHX 140305 links BK8425 Sorte: BK8425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 260 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 160 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	P
Sorte	BK8425
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 260 m/min
Nebenanwendung	M
Spanbrecher	G12

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,5 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 140305 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W30
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen