

Garant
GARANT Master Titan VHM Schlichtfräser HPC, unbeschichtet, Ø e8 DC: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	203632 8
GTIN	4045197991584
Artikelklasse	11Z

Beschreibung
Ausführung:

 Für **Schlichtoperationen**.

Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.

 Hohe **Eigenstabilität und Laufruhe** durch Ungleichteilung.

 Zum **Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang** in **Titan- u. Titanlegierungen**.

Vorteil:

Medizintechnik - geeignet und lebensmittelecht.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	8 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Titan > 850 N/mm ²	0,035 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal
Zähnezahl Z	7
Gesamtlänge L	63 mm
Schneidenlänge L _c	19 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schneiden-Ø D _c	8 mm
Spiralwinkel	40 Grad
Eckenverrundung r _v	0,05 mm

Serie	Master Titan
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,1×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	pink
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	130 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	100 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
nass maximal	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------