


DOHT 11T304 links, W60, Sorte: K10

Bestelldaten

Bestellnummer	268858 K10
GTIN	4047109064669
Artikelklasse	24T

Beschreibung

DOHT 11T304 links K10 Sorte: K10

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 200 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 300 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	K
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	300 - 500 m/min
Nebenanwendung	N
Sorte	K10

ISO-Code Wendeschneidplatte	DOHT 11T304 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	W60
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen