

**TOHX 06T103 neutral, W30, Sorte: BK8425****Bestelldaten**

Bestellnummer	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Artikelklasse	24T

Beschreibung

TOHX 06T103 neutral BK8425 Sorte: BK8425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 260 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,3 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 260 m/min
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 160 m/min
Sorte	BK8425
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 06T103 N
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W30
Spanwinkel	0 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen