

**Dreh-Wendeschnidplatte TOHX 140305, neutral, Sorte: P25M****Bestelldaten**

Bestellnummer	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Artikelklasse	24T

**Beschreibung**

TOHX 140305 neutral P25M Sorte: P25M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,5 mm
Sorte	P25M
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	G06
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Nebenanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 140305 N
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W30
Spanwinkel	0 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen