




Dreh-Wendescheidplatte WOHX 08T302, links, Sorte: K10



Bestelldaten

Bestellnummer	268920 K10
GTIN	4047109056268
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 08T302 links K10 Sorte: K10

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 200 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 300 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	300 - 500 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Nebenanwendung	N
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	K

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 m/min
Spanbrecher	G12
Sorte	K10
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendschneidplatte	WOHX 08T302 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W00
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen