#### KOMET

# Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 05T302, rechts, Sorte: BK6425



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Artikelklasse	24T

### **Beschreibung**

WOHX 05T302 rechts BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm Vorschub f: 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 300 m/min Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

# **Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Nebenanwendung	M
Schneidstoff	НМ
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	BK6425
Schnitttiefe a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Spanbrecher	G12
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 05T302 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W01
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen