


**Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 080402, rechts, Sorte: P25M****Bestelldaten**

Bestellnummer	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 080402 rechts P25M Sorte: P25M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	P25M
Spanbrecher	G12
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 080402 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W01
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen