

**Dreh-Wendeschneidplatte TOGX 090204, neutral, Sorte: BK8430****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268868 BK8430 |
| GTIN          | 4047109201507 |
| Artikelklasse | 24T           |

**Beschreibung**

TOGX 090204 neutral BK8430 Sorte: BK8430

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Nebenanwendung                              | M               |
| Sorte                                       | BK8430          |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,3 mm/U  |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm          |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 300 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung | 120 - 180 m/min |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 1,5 mm    |
| Hauptanwendung                              | P               |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schneidstoff                | HM                            |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schlichten                    |
| Schnittbedingung            | leicht unterbrochen           |
| Beschichtung                | beschichtet                   |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TOGX 090204                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 3                             |
| Produktnamensattribut       | W57                           |
| Spanwinkel                  | 14 Grad                       |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |