


**TOHX 06T102 rechts, W30, Sorte: BK6425**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268871 BK6425
GTIN	4047109224834
Artikelklasse	24T

**Beschreibung**

TOHX 06T102 rechts BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Nebenanwendung	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 300 m/min

Sorte	BK6425
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 06T102 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W30
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen