


**TOHX 06T102 rechts, W30, Sorte: BK6425**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268872 BK6425 |
| GTIN          | 4047109224865 |
| Artikelklasse | 24T           |

**Beschreibung**

TOHX 06T102 rechts BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Eckenradius                                 | 0,2 mm              |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 300 m/min     |
| Sorte                                       | BK6425              |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung | 120 - 180 m/min     |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 1,5 mm        |
| Hauptanwendung                              | P                   |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,3 mm/U      |
| Nebenanwendung                              | M                   |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 06T102 R                 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 3                             |
| Produktnamensattribut       | W30                           |
| Spanwinkel                  | 12 Grad                       |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |