


TOHX 090202 rechts, W30, Sorte: K10

Bestelldaten

Bestellnummer	268874 K10
GTIN	4047109061866
Artikelklasse	24T

Beschreibung

TOHX 090202 rechts K10 Sorte: K10

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 200 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 300 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 m/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	300 - 500 m/min
Sorte	K10
Schnittbedingung	kontinuierlich

Nebenanwendung	N
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 090202 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W30
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen