



Dreh-Wendeschnidplatte TOHX 06T102, links, Sorte: BK6425



Bestelldaten

Bestellnummer	268878 BK6425
GTIN	4047109224674
Artikelklasse	24T

Beschreibung

TOHX 06T102 links BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Nebenanwendung	M
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	G12
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	BK6425
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 06T102 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W30
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen