

Garant**Elektronik-Seitenschneider, kleine Kopfform, KW, ganze Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726180 125
GTIN	4045197976475
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Schneiden induktiv gehärtet (62 – 64 HRC). Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegetem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte auswechselbare Feder für einfache Handhabung. **2K**-Griffhüllen aus ableitendem Material. **ESD-geeignet**. Schneiden Präzisionsgeschliffen.

Werkstoff:

CNC-bearbeiteter Spezial-Werkzeugstahl für extrem genaue Toleranzen.

Technische Beschreibung

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,1 - 1 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidenlänge	10 mm
Kopfbreite	10 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Produktnamensattribut	KW
Produktart	schneidende Zange

